



Produktinformation

- Neu
- Änderung
- Erweiterung

Stelensetzer SLS-8/20-G

Aufgabenstellung:

Seither war unser 1000-fach bewährter Stelensetzer für die Verlegung von Granitstelen mit einem Zahnsegment ausgestattet.

Wir haben unseren Stelensetzer SLS durch beidseitig, nicht färbende Gummigreifbacken optimiert. Damit können jetzt auch Betonstelen ohne Beschädigungen

(Bisspuren) versetzt werden. U.a. können dadurch auch z.B. kleine Mauersteine versetzt werden.



Stele/Palisade wird liegend eingespannt und gegriffen



Mittels Schlaufe wird der Stelensetzer an ein Trägergerät angehängt



Stelen/Palisaden werden dicht an dicht versetzt. Mit der Handkurbel wird der Stelensetzer gelöst

Lösung:

Für den seitherigen Stelensetzer SLS-10/20 mit Stahlbacken können die Gummigreifbacken nachgerüstet werden.

Dadurch vermindert (ändert) sich der Greifbereich von 80 - 180 mm.

Technische Daten:

Typ	Bezeichnung	Greifbereich (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Eigengewicht (kg)	Best.-Nr.
SLS-8/20-G	Stelensetzer	80 - 200	300	10	5310.0365

Resultat:

Vorteile:

- einfaches Handling
- schnelles, rationelles und gesundheitsschonendes Versetzen von Stelen
- geringes Eigengewicht und hohe Tragfähigkeit
- geringe Investitionen, die sich in kürzester Zeit amortisieren